

## Drift og Vedlikehold



### Utløpstut, 9000E

Krom, L-150 mm

**NRF:** 430 38 54


**FMM:** 3586-1150

Lengde 150 mm

Svingbar tut eller fast

Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)  
11–15 l/min ved 3 bar

Passer FMM 9000E veggbatteri 8130, 8131, 8132  
og Legebatteri 8262



#### Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

#### Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.