

FDV-Dokumentasjon



Tilvalg til badekar fra Sanipro

Overløp og bunnventil i messing eller sort matt.

Bunnventil/avløp Dimensjon 1 1/4" utv. Gjeng. Passer for Sanipro sine badekar, kan ikke brukes på andre produkter da mål er tilpasset Sanipro sine hull og dimensjoner.

Overløp lengde: 20cm, høyde: 4cm

Produktene er laget i messing, med lakk utv. For den fine utsiden. Fjær i klikk-ventil er laget av aluminium.

Bunnventiler har «klikkfunksjon», for å åpne og lukke må man presse senter på ventilen ned, den vil da sprette opp eller lukke seg utifra hva forrige posisjon var.

Overløpet må sjekkes etter hver bruk for smuss og andre hindringer, dette kan gjøres ved å spyle mot spalten og se at vannet forsvinner. Spyl i minimum 30sek.

Om vannet ikke forsvinner anbefales det først å rense bunnventil/slange til avløpet deretter å sjekke om spalte for overløp er blitt tett med smuss eller lignende.

Bruk bare produkter som er godkjente for bruk for rens av avløp, spør fagpersonel om råd ved tett avløp.

Vask med samme skånsomme produkter som på badekaret, uten alkohol, aceton, klor eller syrer.

OBS! overflaten til bunnventil og overløp må ikke utsettes for syrer!

Art. messing overløp/avløp 10051

Art. matt sort overløp/avløp 10050