

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## GUMMINIPPEL "BRUN"

**RSK 310 6623 // NRF 451 6675 ART.NR 85509**  
**Dimension 96/50-75mm**

Nippeln är tillverkad av NR (Naturgummi) och SBR (Styren-Butadien). Ingen speciell skötsel behövs, annat än att produkten torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### *Användningsområde:*

För montage i 3" normalrör muff, 4" slätände och 110mm slätände PP/PVC/MA rör. Ingående rördimension 50-75mm.

### *Montering:*

Nippeln är avsedd för stående montage och avloppsvatten. Är ej godkänd för inbyggnad, s.k. dolt montage.

Gör rent röret noggrant före montage så att all smuts och rost försvinner. Tryck ner nippeln i botten (till flänsen tar i röränden) Änden på röret skall passera hela gumminippeln vid montage.

Vi rekommenderar **inte** smörjmedel pga risken att nippeln drivs ur röret.

Då variation kan förekomma i rörens innerdiameter ska täthetskontroll utföras efter montage, dvs känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

### *Rengöring:*

Normalt behövs inget underhåll på denna produkt. Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

SBR och NR har bra slitstyrka och elasticitet. Ej resistent mot t.ex oljor, bensin.

**Faluplast**