


**Loft høyskap**

Loft 35 høyskap, mineralgrønn

Produktnummer: 351168035 NRF:

Produktbeskrivelse

Loft høyskap har delikate, skårne hjørner og elegante matte overflater. Fire justerbare glasshyller, en fast trehylle for allsidig lagringsplass. Skapet har to dører og hengsler med demping. Dørene kan hengsles H/V. Ekstra tilbehør er uttrekkbar boks for oppbevaring og skittentøyskurv.

Spesifikasjoner**Forpakning f-pak**

Serie		GTIN
Produsent	KAME UAB	Enhet
Opprinnelsesland	LT	Antall
Farge	Mineralgrønn	Høyde (mm)
Materiale	Malt MDF	Bredde (mm)
		Lengde (mm)
		Vekt (kg)

Drift og vedlikehold

Høyskap i laminert MDF/MFC er konstruert for bruk på baderom og har overflater som er enkle å rengjøre og motstandsdyktige mot daglig slitasje. Rengjøring utføres med en myk klut og lunkent vann, eventuelt tilsatt mildt såpevann. Overflatene bør tørkes godt etter vask for å unngå at fukt blir liggende langs kanter, i hjørner eller mot innvendige flater. Ved mer gjenstridige flekker kan et mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel benyttes, men sterke kjemikalier, løsemidler, skuremidler og produkter med høy alkohol- eller klorinnhold skal ikke brukes, da dette kan skade laminatet.


På baderom er det viktig å unngå langvarig eksponering for vann og kondens. Søl og vanndråper bør tørkes opp umiddelbart, spesielt rundt dører, hengsler og skjøter. Over tid kan fuktinntrenging føre til svelling og deformasjon, og god ventilasjon i rommet bidrar til å bevare møbelets stabilitet. Glasshyller rengjøres med en myk klut og egnet



glassrens, men væske må ikke renne ned i hyllefestene. Glassflater bør håndteres varsomt for å unngå slag eller punktbelastning som kan føre til brudd. Med jevn og skånsom rengjøring vil høyskapet beholde både funksjon og estetisk uttrykk over tid.

Teknisk Tegning

Deletegning



Montering

Høyskapet skal monteres i henhold til leverandørens monteringsanvisning og installeres av fagperson med erfaring fra baderomsinnredning. Skapet må festes sikkert til veggkonstruksjonen med egnede festemidler tilpasset underlaget. Det skal kontrolleres for korrekt nivå og stabilitet før bruk. Eventuelle utsparinger for rør eller elektriske føringer må utføres på en måte som ikke svekker skapets konstruksjon, og åpne flater rundt gjennomføringer skal forsegles for å redusere risikoen for fuktopptak. Glasshyller skal settes inn i de medfølgende hyllebærerne og må ligge plant og stabilt. Direkte vannsprut fra dusj eller tilsvarende bør unngås uten tilstrekkelig skjerming.

Reklamasjonsvilkår

Korsbakken Bad følger norsk kjøpslov med reklamasjonsrett på dokumenterbare fabrikkasjonsfeil. Reklamasjonen omfatter ikke skader som skyldes feil montering, manglende forankring, utilstrekkelig forsegling, langvarig fukteksponering, kontakt med vann over tid, feil vedlikehold, varmebelastning eller bruk av uegnede rengjøringsmidler. Svelling i laminat, misfarging eller skader på glasshyller som skyldes ytre påvirkning eller feil håndtering dekkes ikke. Reklamasjoner må dokumenteres med kvittering og beskrivelse av forholdet og behandles i henhold til gjeldende retningslinjer. Service ytes normalt inntil 5 år fra kjøpsdato.



Anvisning for deponering

Når høyskapet tas ut av bruk, skal det leveres til godkjent avfalls- eller gjenvinningsstasjon. Laminert MDF/MFC sorteres som trebasert avfall eller komposittmateriale etter lokale retningslinjer. Glasshyller demonteres og sorteres som separat glassfraksjon. Metallbeslag og skruer bør fjernes og sorteres i metall før levering.